

Cassette di Primo Soccorso

La cassetta di primo soccorso dovrebbe essere presente in ogni veicolo ed in ogni ambiente di lavoro.

Le diverse tipologie di cassette dipendono per l'uso personale dal proprio punto di vista sulla sicurezza, mentre sui veicoli di aziende sono obbligatorie con una normativa di legge specifica.

A seguire uno schema comparativo sulle caratteristiche ed i riferimenti di legge per quelle obbligatorie.

CARATTERISTICHE COMPARATIVE

Contenuto/Modello →	Medex	DIN 13164	DM388 All.2	DM388 All.1
Istruzioni Primo Soccorso	1	1	1	1
Guanti	2 in vinile	4 in vinile	4 sterili in copolimetro	10 sterili in copolimetro
Cotone idrofilo	5 gr.	-	5 gr.	50 gr.
Battericida	2 salviette	-	1 bottiglia 12 ml.	2 bottiglie 500 ml
Benda orlata	5x350 cm	2x 6cm/4 Mt 3x 8cm/4 Mt	5x350 cm	
Pinzetta	1	-	1 sterile	2 sterili
Forbice	-	1	1	1
Laccio emostatico	1	-	1	3
Cerotto	10 assortiti	2,5cm.x5 Mt	10 assortiti + 2,5cm.x5 Mt	20 assortiti + 2,5cm.x10 Mt
Fazzoletti carta	10	-		
Garza sterile	18x40 cm.	-	18x40 cm.	3x 18x40 cm.
Telo sterile TNT	-	2x 40x60 cm 1x 60x80 cm		2x 40x60 cm
Tampobende sterili	-	3x 80x100 mm 1x 100x120 mm		9x 100x100 mm
Comprese sterili	-	6x 10x10 cm	3x 10x10 cm	
Teli triangolari TNT	-	2x 96x96x130 cm		
Coperta isoterma	-	1		
Ghiaccio istantaneo			1 sacca	2 sacche
Soluzione fisiologica			1 sacca 250 ml.	3 sacche 500 ml.
Mascherina chirurgica				1 con visiera
Termometro digitale LCD				1
Rete elastica tubolare				1
Misuratore pressione arteriosa				1
Sacchetti rifiuti sanitari			2	2
Stecche per fratture				2

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI ESTERNI

Caratteistica/Modello →	Medex	DIN 13164	DM388 All.2	DM388 All.1
Contenitore esterno	Valigetta	Pochette	Valigetta	Valigetta
Materiale	Plastica	Poliestere	Plastica	Plastica
Staffa montaggio fisso			Compresa	Compresa
Predisposizione sigillo apertura				SI
Chiusura antipolveri			SI	SI
Chiusura con guarnizione				SI
Dimensioni in mm.	235x192x45	235x155x85	255x190x90	400x285x135

Le cassette DM388 sono obbligatorie nei veicoli aziendali, negli uffici commerciali, scuole, uffici pubblici ed in tutti i casi in cui le persone lavorano all'esterno della sede.

La confezione DM388 All. 2 è sufficiente a termini di legge per le attività con meno di 3 dipendenti, la versione DM388 All. 1 è necessaria dopo i tre dipendenti.

Sono disponibili ulteriori cassette ed armadi fissi, così come le cassette specifiche per uso nautico.

Su richiesta per la versione DM388 All.1 è possibile ordinare il contenuto completo di ricambio, con o senza il misuratore pressione arteriosa.

Per ogni richiesta specifica scrivere a info@topx.it